

nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle



CARACTERISTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Sleek, low-profile locking device reduces visual impact

Keyless locking device is adjustable even after installation

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2




Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A
SLDM615L2T	196044	Aço	Electro galvanizado	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	Static Load
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Tamanho da haste (RS): 6
Length (L): 7mm
Largura (W): 9.2 mm
Altura (H): 24.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

