


nVent CADDY Speed Link SLK with Decking Hook



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting

Quickly and easily attaches to hollow metal decking

Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place

Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço; Liga de zinco; Polypropylene
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Roof Decking Sheet Thickness	A	Tamanho do orifício (HS)
--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------------------	---	--------------------------

SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L7DH	196534	2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L5DH	196505	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L3DH	196504	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L1DH	196676	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
SLK15L2DH	196677	195N
SLK2L3DH	196532	440N
SLK2L7DH	196534	440N
SLK15L5DH	196505	195N
SLK15L3DH	196504	195N
SLK2L5DH	196533	440N
SLK15L1DH	196676	195N

Espessura (T): 12.5 mm

Largura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm


Ângulo (a): 90 ° Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Load rating is only applicable if the load-bearing capacity of the supporting element (steel decking) is adequate.

Check with deck manufacturer for recommended load capacity.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

