

nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled drop wire clip end fitting for catenary cable

Can be used to hang services from catenary cable or act as an intermediate support to reduce sag and tension

Easily snaps onto catenary cable and locks in place when closed

Tool-free clip can be hand-closed on the catenary wire

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 5:1

Acabamento: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	B
SLK15L1DW6	196830	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	1m	70 mm	20 mm
SLK15L2DW6	196831	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	2m	70 mm	20 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	B
SLK15L3DW6	196832	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	3m	70 mm	20 mm
SLK15L5DW6	196833	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	5m	70 mm	20 mm
SLK2L1DW6	196836	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	1m	70 mm	20 mm
SLK2L2DW6	196837	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	2m	70 mm	20 mm
SLK2L3DW6	196838	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	3m	70 mm	20 mm
SLK2L5DW6	196839	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	5m	70 mm	20 mm
SLK3L1DW6	196842	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	1m	70 mm	20 mm
SLK3L2DW6	196843	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	2m	70 mm	20 mm
SLK3L3DW6	196844	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	3m	70 mm	20 mm
SLK3L5DW6	196845	Steel, Spring Steel, Polypropylene, Liga de zinco	3 mm	5m	70 mm	20 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	C	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Largura (W)
--------------------	------------------	---	--------------	------------	-------------


SLK15L1DW6	196830	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2DW6	196831	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3DW6	196832	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5DW6	196833	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L1DW6	196836	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2DW6	196837	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3DW6	196838	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5DW6	196839	25 mm	6 mm	55 mm	19 mm
SLK3L1DW6	196842	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L2DW6	196843	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L3DW6	196844	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5DW6	196845	25 mm	6 mm	62 mm	24 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
SLK15L1DW6	196830	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2DW6	196831	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3DW6	196832	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5DW6	196833	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L1DW6	196836	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2DW6	196837	12.5 mm	90 ° Max	440N

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
SLK2L3DW6	196838	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5DW6	196839	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L1DW6	196842	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L2DW6	196843	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L3DW6	196844	16 mm	90 ° Max	700N
SLK3L5DW6	196845	16 mm	90 ° Max	700N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

