

nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled nVent CADDY Hammer-On Flange Clip end fitting

Installs with just a hammer

Fits most beams

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 5:1

Acabamento: Electrogalvanized

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Espessura do flange (FT)	Static Load
SLK15L34H24	196506	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Espessura do flange (FT)	Static Load
SLK2L34H24	196535	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK15L34H58	196507	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H58	196536	Steel, Polypropylene, Liga de zinco	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N


Espessura (T): 12.5 mm

Largura (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

