

nVent CADDY Speed Link SLK with Threaded Stud End



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting

Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole

Connects directly to threaded devices in trapeze assemblies, light fixtures, HVAC assemblies or signage

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço; Polypropylene; Liga de zinco
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (L)	Altura (H)
SLK15L2SEM8	196567	1.5 mm	2m	8	45mm	55 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Tamanho da haste (RS)	Comprimento do parafuso (L)	Altura (H)
SLK15L3SEM6	196568	1.5 mm	3m	6	25mm	55 mm
SLK15L1SEM6	196564	1.5 mm	1m	6	25mm	55 mm
SLK2L5SEM8	196563	2 mm	5m	8	45mm	55 mm
SLK2L3SEM8	196561	2 mm	3m	8	45mm	55 mm
SLK2L5SEM6	196562	2 mm	5m	6	25mm	55 mm
SLK2L2SEM8	196559	2 mm	2m	8	45mm	55 mm
SLK15L1SEM8	196565	1.5 mm	1m	8	45mm	55 mm
SLK15L2SEM6	196566	1.5 mm	2m	6	25mm	55 mm
SLK15L3SEM8	196570	1.5 mm	3m	8	45mm	55 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
SLK15L2SEM8	196567	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM6	196564	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L5SEM8	196563	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L2SEM8	196559	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
SLK15L1SEM8	196565	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

