

# nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor



## CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

## ESPECIFICAÇÕES

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Static Load Safety Factor:</b>              | 5:1               |
| <b>Diâmetro da broca:</b>                      | 6mm               |
| <b>Profundidade do orifício de perfuração:</b> | 31mm              |
| <b>Acabamento:</b>                             | Electrogalvanized |
| <b>Embedment Depth:</b>                        | 25 mm Min         |

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Material                                  | Wire Rope Diameter | Wire Rope Length | Length (L) | Altura (H) |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| SLK2L3WA6          | 196735           | Steel,<br>Polypropylene,<br>Liga de zinco | 2 mm               | 3m               | 54mm       | 55 mm      |
| SLK15L2WA6         | 196671           | Steel,<br>Polypropylene,<br>Liga de zinco | 1.5 mm             | 2m               | 54mm       | 55 mm      |

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                                  | Wire Rope Diameter | Wire Rope Length | Length (L) | Altura (H) |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|
| SLK2L2WA6          | 196734           | Steel,<br>Polypropylene,<br>Liga de zinco | 2 mm               | 2m               | 54mm       | 55 mm      |
| SLK15L3WA6         | 196672           | Steel,<br>Polypropylene,<br>Liga de zinco | 1.5 mm             | 3m               | 54mm       | 55 mm      |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Largura (W) | Espessura (T) | Ângulo (a) | Static Load |
|--------------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| SLK2L3WA6          | 196735           | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max   | 300N        |
| SLK15L2WA6         | 196671           | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max   | 195N        |
| SLK2L2WA6          | 196734           | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max   | 300N        |
| SLK15L3WA6         | 196672           | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max   | 195N        |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

