


nVent CADDY Speed Link SLS with Decking Hook



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled decking hook end fitting

Quickly and easily attaches to hollow metal decking

Spring-loaded ends snap into decking hole and lock into place

Innovative design helps protect the wire from sharp edges of decking hole, minimizing risk of damage to wire

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut

ESPECIFICAÇÕES

Wire Rope Diameter:	2 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Length	Roof Decking Sheet Thickness	A	Tamanho do orifício 1 (HS1)
SLS2L3DH	196753	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLS2L5DH	196754	Steel, Liga de zinco, Polypropylene	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
SLS2L3DH	196753	270N
SLS2L5DH	196754	270N

Slot Size (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Tamanho do orifício 2 (HS2): 8 - 10 mm

Largura (W): 16 mm

Altura 2 (H2): 46.5mm

Altura 1 (H1): 53mm

Tamanho da rosca (TS): M8

Espessura (T): 4 mm Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO


The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

Total load per wire on a multi-tier trapeze must not exceed static load.

Load rating is only applicable if the load-bearing capacity of the supporting element (steel decking) is adequate.

Check with deck manufacturer for recommended load capacity.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

