

nVent CADDY Speed Link Y-Toggle with Eyelet Extension



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Y-design provides improved stability

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Static Load Safety Factor	Wire Rope Diameter	Wire Rope "Y" Length (YL)
SLD15Y500	195960	Aço	Electro galvanized	5:1	1.5 mm	0.5m


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	Static Load
SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

nVent CADDY Speed Link locking device not included.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

