

nVent CADDY Superfix 243 M8



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ESPECIFICAÇÕES

Cor: Black
Acabamento: Electrogalvanized
Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)	Largura (W)
SXE019	400056	Aço, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)	Largura (W)
SXE023	400057	Aço, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Aço, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Aço, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Aço, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Aço, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Aço, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Aço, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Aço, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)	Static Load
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)	Static Load
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

