

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Pipe



CARACTERISTICAS

Medium duty with two holes and one nut/adapter

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Rosca (G)	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	A
PBT050L80	587125	1/2"	80mm	30 mm	3 mm	50 mm
PBT050L120	587120	1/2"	120mm	40 mm	4 mm	81 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C
PBT050L80	587125	18 mm	9 mm
PBT050L120	587120	18 mm	11 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

