

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Rod



CARACTERISTICAS

Light duty with two holes and one nut/adapter

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Length (L)	Largura (W)
PBRM8M10L70 S6	587175	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM10L80	587135	Aço	Electrogalvanized	10	80mm	30 mm
PBRM8M10L80	587145	Aço	Electrogalvanized	8, 10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Aço	Electrogalvanized	12	120mm	40 mm
PBRM10L120	587160	Aço	Electrogalvanized	10	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Aço	Electrogalvanized	8, 10	120mm	40 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	A	B	C
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

