


PEMSA Wire Basket Tray Cable Outlet



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Easy to install

Allows for easy exit angle adjustment (from 0 to 90 degrees)

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Acabamento	Length (L)	Largura 1 (W1)	Largura 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Black		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanized	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Certifications
--------------------	------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

