

PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Tamanho do orifício (HS)
WBTQCTSPRT M6	820405		59mm	35 mm	5 mm	6 mm
WBTQCTSPRT M10	820425		59mm	35 mm	5 mm	8 - 10 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Tamanho do orifício (HS)
WBTQCTRSPRT M6BG	820406	Black	59mm	35 mm	5 mm	6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
WBTQCTRSPRTM6	820405	833N	CE, CADDY EU WBT QC
WBTQCTRSPRTM10	820425	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q
WBTQCTRSPRTM6BG	820406	833N	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB Q

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

