


PEMSA Wire Basket Tray Quick Coupler



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy to use, quick connect feature

No additional hardware

Works with wide range of tray sizes and configurations

IEC 61537 load rating and earthing compliant

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Length (L)	Largura 1 (W1)	Largura 2 (W2)	Altura (H)
WBTQSPL45EG	820720		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm
WBTQSPL45BG	820721	Black	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Length (L)	Largura 1 (W1)	Largura 2 (W2)	Altura (H)
WBTQSPL5BG	820723	Black	97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm
WBTQSPL5EG	820722		97mm	23.5 mm	33.5 mm	13 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro (Ø)
WBTQSPL45EG	820720	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL45BG	820721	4.0 - 4.5 mm
WBTQSPL5BG	820723	5 mm
WBTQSPL5EG	820722	5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

