

# PEMSA Wire Basket Tray Shelf Support



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Easy to use, quick connect feature

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Ideal for higher load installations

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized


**Material:** Aço

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Length (L) | Largura (W) | Altura (H) | Tamanho do orifício (HS) | Static Load |
|--------------------|------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|
| WBT400SHLFS<br>PRT | 820140           | 430mm      | 35 mm       | 126 mm     | 11 - 14 mm               | 1765N       |
| WBT150SHLFS<br>PRT | 820110           | 180mm      | 35 mm       | 90 mm      | 11 - 14 mm               | 1667N       |

| Número de catálogo | Número do artigo | Length (L) | Largura (W) | Altura (H) | Tamanho do orifício (HS) | Static Load |
|--------------------|------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|
| WBT200SHLFS<br>PRT | 820120           | 230mm      | 35 mm       | 90 mm      | 11 - 14 mm               | 1765N       |
| WBT100SHLFS<br>PRT | 820100           | 130mm      | 35 mm       | 90 mm      | 11 - 14 mm               | 2059N       |
| WBT300SHLFS<br>PRT | 820130           | 330mm      | 35 mm       | 90 mm      | 11 - 14 mm               | 1373N       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

