


PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Significant mechanical joint strength

Robust steel design and construction

IEC 61537 load rating and earthing compliant

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Cor	Acabamento	A	B
WBTUNVSPLBG	820701	Aço	Black	Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLEG	820700	Aço		Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Certifications
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT
WBTUNVSPLEG	820700	6	ANOR EU WTB EG S4 BG, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

