

# Pipe Thread Connector



## CARACTERISTICAS

Connect threaded pipe to PX pipe clamps


Female-to-female connector

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                           | Acabamento        | Rosca (G) | Altura (H) |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| PTC050EG           | 578730           | Aço                                | Electrogalvanized | 1/2"      | 18 mm      |
| PTC050S6           | 578800           | Stainless Steel 316<br>(EN 1.4401) |                   | 1/2"      | 18 mm      |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

