

Pipe/Cable Clamp



CARACTERISTICAS

Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware

With the UNICBAND Sign Support Bracket and Fixoband Strap, attachements to pipe and pole can be made

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Largura (W)
CR037HD	336300	Aço	Hot-Dip Galvanized	10	16 - 20 mm	16 mm
CR037S4	336400	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	Aço	Hot-Dip Galvanized	15	20 - 25 mm	16 mm
CR050S4	336410	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	Aço	Hot-Dip Galvanized	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR075S4	336420	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm	16 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Largura (W)
CR087HD	336322	Aço	Hot-Dip Galvanized		32 - 34 mm	16 mm
CR100HD	336330	Aço	Hot-Dip Galvanized	25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR100S4	336430	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR125HD	336340	Aço	Hot-Dip Galvanized	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR125S4	336440	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR150HD	336350	Aço	Hot-Dip Galvanized	40	47 - 51 mm	20 mm
CR150S4	336450	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm	20 mm
CR200HD	336360	Aço	Hot-Dip Galvanized	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR200S4	336460	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm	20 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR037S4	336400	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR050S4	336410	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR075S4	336420	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR125S4	336440	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N
CR150S4	336450	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N
CR200S4	336460	250N	550N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

