

Plastic Conduit Clip



CARACTERÍSTICAS

Push-in installation of conduit

Compatible with different structural attachment components to accommodate a variety of structures including concrete, brick, plywood, cable tray, spring steel fasteners and threaded rod

Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

ESPECIFICAÇÕES

Material: Acrilonitrilo butadieno estireno


Temperatura: -10 to 80 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	A	B	C
SCEC16HO	800000	16 mm	26 mm	27 mm	20 mm
SCEC20HO	800001	20 mm	30 mm	31 mm	22 mm
SCEC25HO	800002	25 mm	35 mm	34 mm	24 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	A	B	C
SCEC32HO	800003	32 mm	43 mm	39 mm	28 mm
SCEC40HO	800004	40 mm	54 mm	45 mm	32 mm
SCEC50HO	800005	50 mm	66 mm	56 mm	38 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

