


# Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45°



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Creates a 45° corner change in cable tray direction

Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables

Innovative SPEEDLOK integrated coupling system

Safety edge protects cables during installation

Slotted side channel, eliminating field drilling for cut-to-length applications

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Responsive design and layout services, including seismic

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Hot-Dip Galvanized

**Material:** Aço

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Largura (W) | Ângulo (a) | A | B | C |
|--------------------|------------------|-------------|------------|---|---|---|
|--------------------|------------------|-------------|------------|---|---|---|

|                     |        |        |      |         |        |       |
|---------------------|--------|--------|------|---------|--------|-------|
| CL110X750FE4<br>5HD | 840140 | 750 mm | 45 ° | 926 mm  | 885 mm | 80 mm |
| CL110X150FE4<br>5HD | 840100 | 150 mm | 45 ° | 326 mm  | 460 mm | 80 mm |
| CL110X600FE4<br>5HD | 840130 | 600 mm | 45 ° | 776 mm  | 779 mm | 80 mm |
| CL110X300FE4<br>5HD | 840110 | 300 mm | 45 ° | 476 mm  | 566 mm | 80 mm |
| CL110X450FE4<br>5HD | 840120 | 450 mm | 45 ° | 626 mm  | 673 mm | 80 mm |
| CL110X900FE4<br>5HD | 840150 | 900 mm | 45 ° | 1076 mm | 991 mm | 80 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | D      |
|--------------------|------------------|--------|
| CL110X750FE45HD    | 840140           | 110 mm |
| CL110X150FE45HD    | 840100           | 110 mm |
| CL110X600FE45HD    | 840130           | 110 mm |
| CL110X300FE45HD    | 840110           | 110 mm |
| CL110X450FE45HD    | 840120           | 110 mm |
| CL110X900FE45HD    | 840150           | 110 mm |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

