

Strut Beam Clip



CARACTERISTICAS

Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam

Suitable for all strut channels

Requires installation in pairs

Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristrut

FM® Specification Tested

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho do orifício (HS)	Length (L)
ZTA605	388080	Aço	Hot-Dip Galvanized	16 mm Max	13 mm	49mm
ZT605HD	313260	Aço	Hot-Dip Galvanized	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605S6	387190	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Largura (W)	Static Load	Parafuso incluído
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	Não

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Largura (W)	Static Load	Parafuso incluído
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Sim
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

