

TBHKM Trapezoidal Deck Hanger with Fixed Nut



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Requires separate cross bolt and nut

Use TDHP perforation tool to punch hole in decking

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	A	B	C	Espessura (T)
TBHKM8	597582	8	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm
TBHKM10	597583	10	97 mm	91.5 mm	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Certifications
TBHKM8	597582	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB
TBHKM10	597583	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

Ceiling Thickness	Static Load F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

