

Thread Install Rod Hanger with Angle Bracket



CARACTERISTICAS

Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour;Pregalvanized

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Hole Type 1	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Hole Type 2
M6TIB	174850	Spring Aço, Aço	7 mm	Plain	6 mm	Threaded
M8TIB	174940	Spring Aço, Aço	7 mm	Plain	8 mm	Threaded
M10TIB	175030	Spring Aço, Aço	7 mm	Plain	10 mm	Threaded

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
M6TIB	174850	700N
M8TIB	174940	700N
M10TIB	175030	700N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Loads indicated are for nVent CADDY Fasteners only.

Method of attachment to structure must be evaluated separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

