


Threaded Rod



CARACTERÍSTICAS

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Quality Class	Tamanho da haste (RS)	Length (L)
050M101000	592610	Aço	Electrogalvanized	4.8	M10	1000mm
050M101000HD	592615	Aço	Hot-Dip Galvanized	4.8	M10	1000mm
050M101000S4	592740	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000mm
050M121000	592630	Aço	Electrogalvanized	4.8	M12	1000mm
050M121000HD	592635	Aço	Hot-Dip Galvanized	4.8	M12	1000mm


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Quality Class	Tamanho da haste (RS)	Length (L)
050M121000S4	592760	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000mm
050M161000	400332	Aço	Electrogalvanized	4.8	M16	1000mm
050M61000	592570	Aço	Electrogalvanized	4.8	M6	1000mm
050M61000S4	592700	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000mm
050M81000	592590	Aço	Electrogalvanized	4.8	M8	1000mm
050M81000S4	592720	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000mm
050M102000	592620	Aço	Electrogalvanized	4.8	M10	2000mm
050M103000	592670	Aço	Electrogalvanized	4.8	M10	3000mm
050M122000	592640	Aço	Electrogalvanized	4.8	M12	2000mm
050M123000	592680	Aço	Electrogalvanized	4.8	M12	3000mm
050M62000	592580	Aço	Electrogalvanized	4.8	M6	2000mm
050M63000	592650	Aço	Electrogalvanized	4.8	M6	3000mm
050M82000	592600	Aço	Electrogalvanized	4.8	M8	2000mm
050M83000	592660	Aço	Electrogalvanized	4.8	M8	3000mm
050M102000S4	592750	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000mm
050M62000S4	592710	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000mm
050M82000S4	592730	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
050M101000	592610	7000N
050M101000HD	592615	7000N
050M101000S4	592740	7000N
050M121000	592630	10000N
050M121000HD	592635	10000N
050M121000S4	592760	10000N
050M161000	400332	18000N
050M61000	592570	2400N
050M61000S4	592700	2400N
050M81000	592590	4500N
050M81000S4	592720	4500N
050M102000	592620	7000N
050M103000	592670	7000N
050M122000	592640	10000N
050M123000	592680	10000N
050M62000	592580	2400N
050M63000	592650	2400N
050M82000	592600	4500N

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
050M83000	592660	4500N
050M102000S4	592750	7000N
050M62000S4	592710	2400N
050M82000S4	592730	4500N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

