


# Three Hole Flat Corner Bracket



## CARACTERÍSTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento          | A       | B       | Parafuso incluído |
|--------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|-------------------|
| ZE107              | 313070           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized  | 85 mm   | 85 mm   | Sim               |
| ZE107S6            | 387572           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                     | 85 mm   | 85 mm   | Não               |
| ZE107              | 387570           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized  | 85 mm   | 85 mm   | Não               |
| ZE107EG            | 387571           | Aço                             | Electro galvaniz ed | 87.5 mm | 87.5 mm | Não               |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ZE107              | 313070           | 10 mm                     | 25mm                        |
| ZE107S6            | 387572           |                           |                             |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| ZEA107             | 387570           |                           |                             |
| ZEA107EG           | 387571           |                           |                             |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

