

Universal Restraint Clip, Slotted



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Slotted design ideal for attaching to existing threaded rod on trapezes

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/1


Número de catálogo	Número do artigo	Brace Size	Tamanho da haste (RS)	Espessura (T)
CSBURCR58	402203	#12, #18	16	4.27 mm
CSBURCR38	402201	#12, #18	10	4.27 mm
CSBURCR12	402202	#12, #18	12	4.27 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Brace member is not included.

UL Loads		
Part Number	Brace Member	Load Rating
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

