


Universal Structural Attachment



CERTIFICATIONS



Korea Fire Institute



CARACTERÍSTICAS

Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters

Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces

Use for both lateral and longitudinal sway brace applications

Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory

Center bolt does not require tightening

Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	A	B
CSBUNIV050EG	404407	Cast Iron	Electrogalvanized	14 mm	133.4 mm	101.6 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	A	B
CSBUNIV075EG	404409	Cast Iron	Electrogalvanized	21 mm	133.4 mm	101.6 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	C	Certifications
CSBUNIV050EG	404407	41.4 mm	UL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic, Korea Fire Institute, Rigid Seismic, KOR, OSHPD, cUL
CSBUNIV075EG	404409	41.4 mm	cUL, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, FM Approved, Seismic, OSHPD

UL Loads		
Part number	Brace Member	Rating
CSBUNIV050EG	25 mm - 50 mm EN10255H	6094 N
CSBUNIV075EG	25 mm - 50 mm EN10255H	8896 N

FM Loads					
Brace Type	Service Pipe Size	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Pipe	N/A	7,205 N	10,230 N	12,545 N	13,965 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

