

Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to wood or concrete where cracked concrete approval is not needed

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Length (L)
CSBBRS2MEG	402240	Aço	Electrogalvanized	10, 12	28.2mm	40.4mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Comprimento do parafuso (L)	Diâmetro da broca
--------------------	------------------	-------------	-----------------------------	-------------------

CSBBRS2MEG	402240	26.9mm	44.5mm	5mm
------------	--------	--------	--------	-----

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE