

Molde para cabo à alma do trilho, sinalização

Data Solutions



CARACTERISTICAS

Molde sobressalente projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Material: Graphite

Table 1/1

Número de catálogo	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
SBB200CLH	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Lado esquerdo
SBB200CRH	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Lado direito
SBW3150BLH	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Lado esquerdo
SBW3150BRH	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	Lado direito
SBB200YLH	1" Tab	16 mm ² concêntrico	5.18mm	T21, TB5	Lado esquerdo

Número de catálogo	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo desoldagem	Orientação
SBB200YRH	1" Tab	16 mm ² concêntrico	5.18mm	T21, TB5	Lado direito
SBB200XRH	1" Tab	25 mm ² filamentado	6.6mm	TB5, T21	Lado direito
SBB200PLH	1" Tab	35 mm ² filamentado	7.75mm	TB5, T21	Lado esquerdo
SBB200PRH	1" Tab	35 mm ² filamentado	7.75mm	TB5, T21	Lado direito
SBWW6LH	Field-made	50 mm ² sólido	8mm	T21	Lado esquerdo
SBWW6RH	Field-made	50 mm ² sólido	8mm	T21	Lado direito

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE