


Par de moldes para ligação de junta, sinalização, Trilho sem boleto, Boleto livre Estilo do terminal de ligação, Apenas molde, 3/16" Bondstrand

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBS925M



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes projetados para a instalação de conectores de jumper no boleto do trilho

A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Graphite

Tipo de trilho: Head-Free Rail

Estilo do terminal de ligação: Head Free

Produto: Mold only

Tamanho do condutor: 3/16" Bondstrand

Diâmetro externo do condutor, nominal: 4.76mm

Estilo de soldagem: T6; T7

Apenas molde: Sim

Material de soldagem: SB25, Sold Separately

Handle Clamp: C105B, Sold Separately

Luva do condutor: SBS11C, Sold Separately

Grampo de ligação: S2659, Sold Separately

Molde de martelo: SBD50, Sold Separately

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte