

Soldador completo T21 para cabo à alma do trilho, sinalização, Lingueta de 1" Estilo do terminal de ligação, 16 mm² concêntrico, Lado direito

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBTBT21YRH



CARACTERÍSTICAS

Montagem completa de soldador de alma, lado direito ou esquerdo, projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro do trilho de 85 a 141 libras

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço; Graphite

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: 1" Tab

Tamanho do condutor: 16 mm² concêntrico

Diâmetro externo do condutor, nominal: 5.18mm

Estilo de soldagem: T21

Orientação: Lado direito

Apenas molde: Não

Molde de reposição: SBB200YRH

Material de soldagem: SB25, Sold Separately

Handle Clamp: C105B, Sold Separately

Luva do condutor: SBS12C, Sold Separately

Grampo de ligação: S2659, Included

Molde de martelo: SBD50, Sold Separately

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE