

# Enlogic Basic PDU

## Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

### CARACTERÍSTICAS

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

### ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

| Número de catálogo | Família de produtos | Tipo      | Product Type | Tipo de soquete                              | Socket Quantity | Cor   |
|--------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|
| EB0860             | Enlogic             | Basic PDU | Socket Strip | (24) C13/C15,<br>(24)<br>C13/C15/C19/C<br>21 | 48              | Black |
| EB09JA             | Enlogic             | Basic PDU | Socket Strip | (18) C13/C15,<br>(18)<br>C13/C15/C19/C<br>21 | 36              | Black |
| EB0360             | Enlogic             | Basic PDU | Socket Strip | (16) C13/C15                                 | 20              | Black |

Table 2/6

| Número de catálogo | Switched Outlets | Comprimento do cabo | Circuit Breaker       | Power Rating                                   | Circuit Breaker Quantity | Interrupt Rating |
|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| EB0860             | Não              | 3000mm              | 20 A, 1-pole, Hy-MagA | 17.3 kVA North America, 22.1 kVA International | 6                        |                  |

| Número de catálogo | Switched Outlets | Comprimento do cabo | Circuit Breaker       | Power Rating                                   | Circuit Breaker Quantity | InterruptRating |
|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| EB09JA             | Não              | 1800mm              | 20 A, 1-pole, Hy-MagA | 34.6 kVA North America, 43.5 kVA International | 12                       |                 |
| EB0360             | Não              | 3000mm              | 16 A, 1-pole, Hy-Mag  | 7.4 kVA                                        | 2                        | 5kAIC           |

Table 3/6

| Número de catálogo | Nominal Power Output | Tensão nominal | Number of Output Voltages | Número de fases | On/Off Switch Included | Amperage (Derated Amperage)                   |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| EB0860             | 230VAC               | 415V           |                           |                 | Não                    | 30 A (24 A) North America, 32 A International |
| EB09JA             | 230VAC               | 415V           | 36                        |                 | Não                    | 60 A (48 A) North America, 63 A International |
| EB0360             | 230VAC               | 230V           | 20                        | 1               | Não                    | 32 A                                          |

Table 4/6

| Número de catálogo | Output Voltage | Rack Units | Plug Type              | Metering Type | Removable Input Cable | Material |
|--------------------|----------------|------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|
| EB0860             | 208 – 230VAC   | 0U         | IEC 60309 530P6/532P6  | None          | Não                   | Aço      |
| EB09JA             | 208 – 230VAC   | 0U         | IEC 60309 560P6/563P6  | None          | Não                   | Aço      |
| EB0360             | 230VAC         | 0U         | IEC 60309 332P6 (IP44) | None          | Não                   | Aço      |

Table 5/6

| Número de catálogo | Acabamento                                      | Altura | Largura | Profundidade | Peso | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|------|--------------------------|
| EB0860             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 1490mm | 56mm    | 55mm         |      | 1                        |

| Número de catálogo | Acabamento                                      | Altura | Largura | Profundidade | Peso  | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------|--------------------------|
| EB09JA             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 965mm  | 114mm   | 75mm         |       | 1                        |
| EB0360             | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | 817mm  | 52mm    | 53mm         | 3.6kg | 1                        |

Table 6/6

| Número de catálogo | Input Cable Length |
|--------------------|--------------------|
| EB0860             | 3m                 |
| EB09JA             | 1.8m               |
| EB0360             | 3m                 |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**