

Varistar CP Server Cabinet

Data Solutions



Welded steel frame for high static load requirements.
Prepared for 19" integration of IT assets.

CARACTERÍSTICAS

Preconfigured, ready to use cabinet

Static load-carrying capacity up to 1600 kg, dynamic 1000 kg

Ingress protection class IP 20

Installation of different IT equipment possible

Integrated air panels for front to back cooling

Can be easily integrated into aisle containment system

ESPECIFICAÇÕES

Static Load:	1600kg
Product Type:	Rack
Cladding Color Code:	RAL 7021
Frame Material:	Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Cladding Material	Largura	Cladding Color	Profundidade
--------------------	-------------	--------	-------------------	---------	----------------	--------------

10630-017	42U	2000mm	Aço	600mm	Black Grey	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Aço	800mm	Black Grey	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Aço	600mm	Black Grey	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Aço	800mm	Black Grey	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Aço	600mm	Black Grey	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Aço	800mm	Black Grey	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Aço	600mm	Black Grey	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Aço	800mm	Black Grey	1200mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Quantidade por embalagem	Dynamic Load	Acabamento	Material
10630-017	Standard	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
10630-018	Standard	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
10630-019	Standard	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
10630-020	Standard	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
10630-023	Side-by-Side	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
10630-024	Side-by-Side	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço

Número de catálogo	Tipo	Quantidade por embalagem	Dynamic Load	Acabamento	Material
10630-025	Side-by-Side	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
10630-026	Side-by-Side	1	1000kgf	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE