

Conexão cabo a terminal com 1 orifício, Estilo GL



CARACTERÍSTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo GL

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tipo	Altura (H)	Length (L)
B121CE	183650	Copper	Tinned	NEMA®	11.18 mm	36.58mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	A	Tamanho do orifício (HS)	Ângulo (a)
B121CE	183650	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm	14.29 mm	90 °


Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho equivalente do condutor
B121CE	183650	80.63mm ²

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE