

Conexão cabo a terminal com 2 orifícios, Estilo GL



CARACTERÍSTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo GL

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Copper
Tipo:	NEMA®
Acabamento:	Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)	Espessura (T)	A
B122CE	183660	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B122DE		11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	B	Tamanho do orifício (HS)	Ângulo (a)	Tamanho equivalente do condutor

B122CE	183660	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm ²
B122DE		44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE