

Ligação por arco de solda



CARACTERÍSTICAS

Cabo concêntrico de 19 fios, soldado por contato (flash-welded) à haste de aço para uma conexão de ligação ao aço da estrutura ou ao vergalhão

Alternativa econômica à solda exotérmica quando apenas algumas conexões precisam ser feitas e uma soldadora a arco estiver disponível no local

Haste é dimensionada para corresponder a ampacidade do cabo para correntes de falta

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Comprimento do cabo	Tamanho da haste	Comprimento da haste
EWB2Q344	Copper, Aço	4/0 filamentado	1.2m	19.1mm	203mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE