

Soldador completo para cabo a alma do trilho, energia



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: W

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBWH301RH	Graphite, Steel, Termoplástico	UIC60	50 mm ² concêntrico	8.89mm	T20	Lado direito
PBWT202JLH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Lado esquerdo
PBWT202JRH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Lado direito
PBWT20X5LH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Lado esquerdo
PBWT20X5RH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Lado direito

Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBWT202WLH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado esquerdo
PBWT202WRH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Lado direito
PBWT203SLH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado esquerdo
PBWT203SRH	Graphite, Steel, Termoplástico	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Lado direito

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE