


Grampo de ligação para viga fundida com dois parafusos



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Grampo para ligar cabo a objetos planos de metal, como vigas em I, cantoneiras de ferro e canaletas de ferro

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do condutor, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max)


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Espessura do flange (FT)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Área de contato
LPA557	Aluminio	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm	51.61 mm² Min
LPC557	Copper	25.4 mm Max	69.85mm	50.8 mm	101.6 mm	51.61 mm² Min

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário
LPA557	0.32 kg
LPC557	0.93 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE