


Grampo em U para tubulação fundida



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Grampo para ligar condutor a corrimãos, tubulações e vergalhões ao sistema de proteção contra raios

Relacionado na UL® 96

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Tamanho do condutor, UL	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Altura (H)
LPC570	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondary	Brass	Bare	17.3 - 38.1 mm	45.72mm	76.2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
LPC570	67.82 mm	0.32 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE