

Protetor contra surtos coaxial



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Simples instalação plug-in

Fornecido com suporte de montagem e aterramento para fios soltos

Baixa perda de inserção e de retorno

Ampla espectro de frequência operacional

ESPECIFICAÇÕES


Capacitance:	1.5 pF
Resistência do isolamento:	10
Corrente máxima de descarga (Imax), por modo:	20kA 8/20 μ s
Vida útil do impulso @ corrente:	400 @ 500 A 10/1000 μ s
Frequência:	0 - 3 GHz
Classificação do gabinete:	IP 20;NEMA®-1
Material do gabinete:	Metal
Temperatura:	-40 to 90 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Max Ground Terminal Wire Size	Tipo de conexão	Tensão de descarga disruptiva @ 100 V/ μ s	Tensão de descarga disruptiva @ 100 V/s	Profundidade (D)	Altura (H)
CSP1F600	2.5mm ²	F-Type, macho/fêmea	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1F90	2.5mm ²	F-Type, macho/fêmea	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB600	2.5mm ²	N-Type, fêmea/fêmea	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF600	2.5mm ²	N-Type, macho/fêmea	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF90	2.5mm ²	N-Type, macho/fêmea	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA90	2.5mm ²	SMA, macho/fêmea	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Peso unitário
CSP1F600	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	0.13 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE