



Placa de aterramento de cobre



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

DIAGRAMAS



CARACTERISTICAS

Oferece uma grande área de superfície para dissipar a corrente no solo

Disponível em vários tamanhos e configurações de rabichos

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Bare

Material: Copper

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Largura	Length	Conexão tipo rabicho	Espessura
710190	710190	600 mm	600mm	None	1.5 mm
710200	710200	600 mm	600mm	None	3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Eletrodo da placa de aterramento	
C	Material	C: Cobre (C11000)
E	Conexão tipo rabicho	C: Contínuo (2 x Conexão ERICO CADWELD "L J") E: Final (em estilo Conexão ERICO CADWELD "L J") N: Sem rabicho
A	Código de espessura da placa (tolerância do material)	A: 1/32 pol. (mínimo para raios – Cu) B: 1/16 pol. (mínimo para alimentação – Cu) C: 3/32 pol. D: 1/8 pol. E: 1/4 pol. (mínimo para alimentação – aço) F: 3/8 pol. G: 1/2 pol. H: 1/64 pol. (26 GA) J: 3/16 pol.
H	Código de largura da placa	A: 1 pol. · B: 2 pol. · C: 3 pol. · D: 4 pol. · E: 5 pol. · F: 6 pol. · G: 9 pol. · H: 12 pol. · J: 18 pol. K: 24 pol. · L: 30 pol. · M: 36 pol. · N: 42 pol. · P: 48 pol. · Q: 17 pol. · R: 10 pol.
024	Código de comprimento da placa (polegadas; são necessários 3 dígitos)	
1L*	Tipo de cabo do rabicho (código de cabos ERICO)	
024*	Comprimento do rabicho (polegadas)	
(T)*	Estanhado	

* Vazio caso nenhum

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE