

# Conector de passagem cruzada



## CARACTERISTICAS

Pode ser usado para conexões em paralelo ou cruzadas

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Material                         | Acabamento         | Tamanho do condutor                      | Profundidade (D) | Largura (W) |
|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|
| CCR608S            |                  | Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305) |                    | 6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm filamentado | 38.1mm           | 38.1 mm     |
| CCR68CU            | 101260           | Copper                           |                    | 6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm filamentado | 28mm             | 28 mm       |
| CCR68GS            | 101265           | Aço                              | Hot-Dip Galvanized | 6 mm Solid, 8 mm Solid, 8 mm filamentado | 41mm             | 41 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Peso unitário |
|--------------------|------------------|---------------|
| CCR608S            |                  | 0.05 kg       |
| CCR68CU            | 101260           | 0.05 kg       |

| Número de catálogo | Número do artigo | Peso unitário |
|--------------------|------------------|---------------|
| CCR68GS            | 101265           | 0.14 kg       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**