

Grampo de teste cruzado



CARACTERÍSTICAS

Proporciona ponto de desconexão para teste de aterramento e conexão de condutores cruzados

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tape Size	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)
PCT400	711450	Brass	25 x 3 mm, 25 x 6 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	61mm	13 mm	61 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Tamanho do orifício (HS)	Peso unitário	Em conformidade com
PCT400	711450	30.3 mm	5.5 mm	0.6 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE