

Medidor de distância de perfuração, três placas



CARACTERISTICAS

Usado para fazer espaçamentos precisos de orifícios de perfuração de ± 1 mm (0,039 pol.)

Entre as aplicações comuns, estão as talas de junção e as juntas isolantes coladas


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Inclui guia de perfuração	Tipo de trilho	Comprimento 1 (L1)	Largura (W)
DDG630127	715264	Aço	Não	BS113A, 56E1	530.1 mm	87.9 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura 1 (H1)	A	B
DDG630127	715264	50mm	203 mm	127 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE