

Medidor de distância de perfuração, duas placas



CARACTERÍSTICAS

Usado para fazer espaçamentos precisos de orifícios de perfuração de ± 1 mm (0,039 pol.)

Entre as aplicações comuns, estão os contadores de eixos e os sensores de rodas

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Inclui guia de perfuração	Tipo de trilho	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)
DDGTIEFEB145	716534	Sim	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	Não	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Tamanho do orifício (HS)	A
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE