


Par de moldes sobressalentes para cabo à alma do trilho, sinalização, 85-141 lb T-Rail, Lingueta de 1" Estilo do terminal de ligação, 10 mm² filamentado

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBB200R



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes projetados para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Vendido em pares

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Graphite

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: 1" Tab

Tamanho do condutor: 10 mm² filamentado

Diâmetro externo do condutor, nominal: 4.12mm

Estilo de soldagem: TB5;T21

Grampos de ligação incluídos: Não

Apenas molde: Sim

Material de soldagem: SB25, Sold Separately

Luva do condutor: SBS10, Sold Separately

Grampo de ligação: B33810

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE