

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, nu, um condutor



CARACTERÍSTICAS

Aceita condutores nas orientações paralela e perpendicular


Para uso com hastes de aterramento de aço cobreado

ESPECIFICAÇÕES

Material: Leaded Gunmetal; Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor	Em conformidade com	Peso unitário
GUV16070	710400	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 sólido - 2/0 filamentado, 16 mm² Stranded - 70 mm² Stranded	IEC® EN 62561-1	0.24 kg
GUV70185	710410	5/8" - 1"	14.2 - 23.2 mm	#4 sólido - 300 kcmil filamentado, 70 mm² Stranded - 185 mm² Stranded	IEC® EN 62561-1	0.25 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE