

Grampo para haste de aterramento, parafuso em U, três condutores



CARACTERÍSTICAS

Grampo da haste de aterramento que permite a conexão de até três condutores separados a uma haste de aterramento


O material de bronze é uma liga de cobre com alto conteúdo de cobre

Bronze estanhado tem aparência anti-furto

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor
GC065TH	Bronze	Tinned	5/8" - 3/4"	15.9 - 19.1 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 70 mm ² filamentado – 120 mm ² filamentado



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE