

# Caixa de inspeção, polietileno de alta densidade (HDPE)



## CARACTERÍSTICAS

Potência nominal de carga para pedestres

Adequado para aplicações com potência nominal de carga mais leve em gramados

Resistente a produtos químicos, UV e corrosão

Parafuso de trava de 3/8 pol. x 2 1/2 pol. (64 mm) de aço inoxidável incluído

Caixas e tampas se encaixam em incrementos de 3 1/4 pol. (83 mm)

Dois painéis de remoção de 3 1/2 pol. x 1 1/2 pol. (89 x 38 mm) por caixa

O T416BH contém quatro orifícios adicionais na tampa para possibilitar a entrada de água no poço de inspeção, normalmente para uso com hastes de aterramento químicas

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Cor	Potência nominal de carga	Diâmetro, nível de referência (DG)	Diâmetro externo (OD)	Altura (H)
T416B	High Density Polyethylene (HDPE)	Green	0.15	260mm	333 mm	254 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso unitário
T416B	2 kg

## DIAGRAMAS

---



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**