

Suporte de compensação ajustável do mastro ISO_nV



CARACTERÍSTICAS

Suporte para mastro telescópico para montagem sob ressalto de telhado

Pernas de montagem ajustáveis para instalação do mastro de nível

ESPECIFICAÇÕES



Table 1/2

Número de catálogo	Material	Length (L)	Length	Diâmetro (Ø)	Tamanho do orifício (HS)	A
ISONVBKTXL	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	800mm	800 - 1000 mm	40 - 50 mm	11 mm	240 mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	Ângulo (a)
ISONVBKTXL	182 mm	45 °

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE